

# Справочный листок технических данных

## HG FPC

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.

### Основные данные для заказа

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля, Высота: 40 mm, Ширина: 50 mm, Глубина: 16.5 mm, Основной материал: Пластмасса, Светло-серый
Заказ №	<a href="#">9535990000</a>
Тип	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	16.5 mm	Глубина (дюймов)	0.6496 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	50 mm	Ширина (в дюймах)	1.9685 inch
Масса нетто	35 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид крепления	привинченный	Основной материал	Пластмасса
---------------	--------------	-------------------	------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		