

Справочный листок технических данных

MF FPC

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Пластины для наружного крепления

Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Версия	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора, Крепежные кронштейны, Высота: 40 mm, Ширина: 19 mm, Глубина: 35.5 mm, Основной материала: Полиамид, Полиамид 66, Светло-серый
Заказ №	9536040000
Тип	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	35.5 mm	Глубина (дюймов)	1.3976 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	19 mm	Ширина (в дюймах)	0.748 inch
Масса нетто	26 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Основной материал	Полиамид, Полиамид 66
---------------	--------------	-------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		