

ZEW 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 6 mm, 100 °C |
| Заказ № | 9540000000 |
| Тип | ZEW 35 |
| GTIN (EAN) | 4008 190956264 |
| Кол. | 20 Штука |

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 40 mm | Глубина (дюймов) | 1.5748 inch |
| Высота | 55 mm | Высота (в дюймах) | 2.1654 inch |
| Ширина | 6 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Масса нетто | 6.69 g | | |

Температуры

| | | | |
|---|---------------|--|--------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C | | |

Экологическое соответствие изделия

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0.151 kg CO2 eq. | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Вид монтажа | зафиксированный |
| Блокировка | безвинтовое | | |

Общие сведения

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|

Параметры системы

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|-------|
| Исполнение | для клемм | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
|------------|-----------|----------------------------------|-------|

Размеры

| | |
|----------------|-------|
| Смещение TS 35 | 41 mm |
|----------------|-------|

Характеристики материала


| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.


Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609801044 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | WAD 5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1112910000 | Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248891689 | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, белый |
| Кол. | 48 ST | |
| Тип | WAD 5 MC NE GE | Версия |
| Заказ № | 1112920000 | Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248891771 | WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, желтый |
| Кол. | 48 ST | |

Принадлежности



Принадлежности системы

Откройте для себя широкий спектр принадлежностей для вашей системы u-remote - идеальное дополнение для еще более эффективного и универсального использования.

ZEW 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | EM 8/30 | Версия | |
| Заказ № | 1806120000 | EM, Маркировка клеммы, 32.4 x 7.2 mm, Шаг в мм (P): 7.20 | |
| GTIN (EAN) | 4032248275298 | Weidmueller, прозрачный | |
| Кол. | 50 ST | | |

Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB



ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | ZGB 30 | Версия | |
| Заказ № | 1611930000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): | |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmueller, белый | |
| Кол. | 20 ST | | |
| Тип | ZGB 15 | Версия | |
| Заказ № | 1636530000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): | |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmueller, белый | |
| Кол. | 20 ST | | |

WAD



MultiMark

С MultiMark вы получаете быструю и надежную систему для выполнения маркировки практически любого вида. Разъемы, провода, кабели или устройства — система MultiMark предлагает хорошо структурированный практичный ассортимент маркировочных элементов, которые можно использовать в сочетании с нашим современным конфигурационным программным обеспечением M-Print® PRO для любых областей применения.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

ZEW 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | WAD-FO 5 MM WS | Версия | |
| Заказ № | 2969370000 | Маркировка клеммы, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, белый | |
| GTIN (EAN) | 4099986783959 | | |
| Кол. | 250 ST | | |