

STRIPPER COAX



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

Основные данные для заказа

Версия	Sheathing strippers
Заказ №	9918030000
Тип	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	18.5 mm	Глубина (дюймов)	0.7283 inch
Высота	20.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8071 inch
Ширина	97 mm	Ширина (в дюймах)	3.8189 inch
Масса нетто	39 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки коаксиального кабеля и круглого ПВХ-кабеля
-------------------	---

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Коаксиальные кабели для передачи данных и круглые кабели	Диаметр провода, макс.	7.5 mm
Диаметр провода, мин.	4.8 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	44 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	18 mm ²	Приемлемый кабель	ПВХ кабели

Классификации

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

