



STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

Основные данные для заказа

Версия	Sheathing strippers
Заказ №	9918050000
Тип	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Кол.	1 Штука

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	25 mm
Высота	35 mm
Ширина	125 mm
Масса нетто	46.2 g

Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина (в дюймах)	4.9212 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки с проводов, монтируемых в розетку, с устройством для зачистки отдельной жилы и продольно-резательным устройством
-------------------	---

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией
Диаметр провода, мин.	8 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²

Диаметр провода, макс.	13 mm
Зона снятия изоляции, мин.	0.25 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 14.0	21-04-90-90

STRIPPER ROUND TOP

www.weidmueller.com

Изображения

