

## STRIPPER ROUND TOP



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

### Основные данные для заказа

Версия	Sheathing strippers
Заказ №	<a href="#">9918050000</a>
Тип	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Кол.	1 Штука

**STRIPPER ROUND TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	42 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Технические данные**

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки с проводов, монтируемых в розетку, с устройством для зачистки отдельной жилы и продольно-резательным устройством
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Инструменты для снятия изоляции**

Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией	Диаметр провода, макс.	13 mm
Диаметр провода, мин.	8 mm	Зона снятия изоляции, мин.	0.25 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm <sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**STRIPPER ROUND TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

