

STRIPPER PC



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

Основные данные для заказа

Версия	Sheathing strippers
Заказ №	9918060000
Тип	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Кол.	1 Штука

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	44.4 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки проводов для передачи данных наружным диаметром 5-15 мм
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Кабель для передачи данных / Телекоммуникация и электронная обработка данных (EDV)	Диаметр провода, макс.	15 mm
Диаметр провода, мин.	5 mm	Зона снятия изоляции AWG, макс.	12 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	24 AWG	Зона снятия изоляции, мин.	0.25 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

