

**SLICER NO 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Простое, быстрое и точное удаление оболочки со всех стандартных круглых кабелей 4-37 мм<sup>2</sup>
- Винт с накатной головкой на конце рукоятки для регулировки глубины резания (регулировка глубины резания позволяет исключить повреждения внутренних проводов)

**Основные данные для заказа**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Версия     | Sheathing strippers        |
| Заказ №    | <a href="#">9918070000</a> |
| Тип        | SLICER NO 16               |
| GTIN (EAN) | 4032248359189              |
| Кол.       | 1 Штука                    |

**SLICER NO 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

|             |        |
|-------------|--------|
| Глубина     | 35 mm  |
| Высота      | 29 mm  |
| Ширина      | 132 mm |
| Масса нетто | 74 g   |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Глубина (дюймов)  | 1.378 inch  |
| Высота (в дюймах) | 1.1417 inch |
| Ширина (в дюймах) | 5.1968 inch |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто                         |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

**Технические данные**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Описание артикула | Кабельный нож для<br>проводов наружным<br>диаметром 4-16 mm |
|-------------------|---|

**Инструменты для снятия изоляции**

|   |  |                                 |                     |
|---|--|---------------------------------|---------------------|
| Тип кабеля  | Гибкий и одножильный<br>провод с ПВХ-изоляцией | Диаметр провода, макс.          | 16 mm               |
| Диаметр провода, мин.                             | 4 mm   | Зона снятия изоляции AWG, макс. | 6 AWG               |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. |  |                                 | 201 mm <sup>2</sup> |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Простое, быстрое и точное удаление оболочки со всех стандартных круглых кабелей 4-37 мм<sup>2</sup>
- Винт с накатной головкой на конце рукоятки для регулировки глубины резания (регулировка глубины резания позволяет исключить повреждения внутренних проводов)

### Основные данные для заказа

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Тип        | ZUB SLICER NO16-35         | Версия              |
| Заказ №    | <a href="#">9201430000</a> | Sheathing strippers |
| GTIN (EAN) | 4032248430314              |                     |
| Кол.       | 2 ST                       |                     |