

SCISSOR 2 K



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума. Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

Версия	Electrician's scissors
Заказ №	9918230000
Тип	SCISSOR 2 K
GTIN (EAN)	4032248384020
Кол.	1 Штука

SCISSOR 2 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	18.4 mm	Глубина (дюймов)	0.7244 inch
Высота	77 mm	Высота (в дюймах)	3.0315 inch
Ширина	140 mm	Ширина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	91 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Ножницы с резаком провода и зазубренным лезвием	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
-------------------	---	------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		