

## SCISSOR 2 K



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума. Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

### Основные данные для заказа

Версия	Electrician's scissors
Заказ №	<a href="#">9918230000</a>
Тип	SCISSOR 2 K
GTIN (EAN)	4032248384020
Кол.	1 Штука

**SCISSOR 2 K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	18.4 mm
Высота	77 mm
Ширина	140 mm
Масса нетто	91 g

Глубина (дюймов)	0.7244 inch
Высота (в дюймах)	3.0315 inch
Ширина (в дюймах)	5.5118 inch

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Технические данные**

Описание артикула	Ножницы с резаком проволоки и зазубренным лезвием	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
-------------------	---	------------	--

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		