

SCISSOR 2 K



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума. Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | Electrician's scissors |
| Заказ № | 9918230000 |
| Тип | SCISSOR 2 K |
| GTIN (EAN) | 4032248384020 |
| Кол. | 1 Штука |

SCISSOR 2 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 18.4 mm | Глубина (дюймов) | 0.7244 inch |
| Высота | 77 mm | Высота (в дюймах) | 3.0315 inch |
| Ширина | 140 mm | Ширина (в дюймах) | 5.5118 inch |
| Масса нетто | 91 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|---|------------|--|
| Описание артикула | Ножницы с резаком проволоки и зазубренным лезвием | Исполнение | механическая, для управления одной рукой |
|-------------------|---|------------|--|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ETIM 10.0 | EC000142 | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 | | |