



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- Со светодиодным дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор напряжения
Заказ №	9918970000
Тип	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
Кол.	1 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch
Высота	21 mm	Высота (в дюймах)	0.8268 inch
Ширина	137 mm	Ширина (в дюймах)	5.3937 inch
Длина	137 mm	Длина (в дюймах)	5.3937 inch
Масса нетто	50 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7cl
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Технические данные

Описание артикула	Индикатор напряжения до 48 В
-------------------	------------------------------

Измерительные и контрольные приборы

Возможность подключения нагрузки	Нет	Номинальное напряжение, макс.	48 В DC
Номинальное напряжение, мин.	3 В DC	Диапазон измерения напряжения/переменный ток	3-48 В
Диапазон измерения напряжения/постоянный ток	48 В	Рабочая температура, макс.	50 °C
Рабочая температура, мин.	-10 °C	Диапазон частот, макс.	65 Hz
Диапазон частот, мин.	0 Hz	Индикация	Светодиод
Вид защиты	IP40	Индикация порядка чередования фаз	Нет
Проверка прохождения тока	Нет	Проверено и апробировано согласно	EN 61010-1, EN 61326
Подсветка щупа	Нет	Функция HOLD	Нет

Классификации

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Изображения



Аксессуары

Принадлежности



Принадлежности для испытательного и измерительного
оборудования

Основные данные для заказа

Тип	SKAI TASCHE	Версия
Заказ №	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
Кол.	1 ST	