

EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produkten är inte längre
tillgänglig, Datablad
endast i informationssyfte



Brytar- och tryckknappintarna anpassar sig i sin yttre kontur till

elektronikplintarnas yttre kontur.

Tryckknappar och brytare underlättar idrifttagning, underhåll, övervakning

och reparation av industriella anläggningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	, Funktionskomponent Växlande kontakt, frånläge i mitten, avkännande på en sida, brytande på en sida, Skruvanslutning
Art.nr.	0104360000
Typ	EGT4 EG2/EN
GTIN (EAN)	4008190094553
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-10-22T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Längd	58 mm	Bygglängd (tum)	2.2835 inch
Nettovikt	42.1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C... 100 °C	Drifttemperatur	-25 °C... 85 °C
-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Montageskena obestyckad	TS 32, TS 35
-------------------------	--------------

Utgång

Märkkopplingsspänning	250 V AC	AC-brytförmåga (ohmsk), max.	1500 VA @ 250 V
AC-brytförmåga, max.	1500 VA	Brytförmåga	250 V
DC-brytförmåga (ohmsk), max.	180 W @ 30 V	DC-brytförmåga, max.	180 W
Brytförmåga	30 V		

Allmänna uppgifter

Montageskena obestyckad	TS 32, TS 35	Färgkod	beige
-------------------------	--------------	---------	-------

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Anslutningsområde, märkarea	6 mm ²
Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²	Anslutningsområde, max.	6 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	4 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stål




Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN	Utförande
Art.nr.	0122800000	Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad,
GTIN (EAN)	4008190066307	Bredd: 2000 mm, Höjd: 33 mm, Djup: 15 mm
Förp.	20 M	

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EWK 2	Utförande
Art.nr.	0199360000	Ändstöd, beige, TS 32, V-O, Wemid, Bredd: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Förp.	50 ST	

Stål



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Utförande
Art.nr.	0383400000	Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad,
GTIN (EAN)	4008190088026	Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm
Förp.	40 M	

EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EW 35	Utförande
Art.nr.	0383560000	Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Förp.	50 ST	

Stål



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Utförande
Art.nr.	0498000000	Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad,
GTIN (EAN)	4008190042493	Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 15 mm
Förp.	20 M	