


**RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 70-profilen är ett jackbart, modulärt system för montageskenan som flexibelt kan förlängas till den längd som behövs. Den består av mellanliggande sektioner i olika längder. Valfritt med eller utan snäppfot, samt ändplatta med integrerat märkningsalternativ. Kretskortet förs in från sidan, medan de permanent integrerade låsfötterna möjliggör en stabil infästning.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montagefot, RS 70 orange, Ändplatta DIN-skena höger, Bredd: 13.7 mm
Art.nr.	<a href="#">0119560000</a>
Typ	RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
GTIN (EAN)	4008190087111
Förp.	20 items

## RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	29.2 mm	Byggdjup (tum)	1.1496 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Höjd lägstbyggande	32 mm	Bredd	13.7 mm
Byggbredd (tum)	0.5394 inch	Nettovikt	6.15 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PA 66
CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI		

## Allmänna data

Färgkod	orange	Skyddsklass	IP00
Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000	Gjutbarhet	Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

