

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 70-profilen är ett jackbart, modulärt system för montageskenan som flexibelt kan förlängas till den längd som behövs. Den består av mellanliggande sektioner i olika längder. Valfritt med eller utan snäppfot, samt ändplatta med integrerat märkningsalternativ. Kretskortet förs in från sidan, medan de permanent integrerade låsfötterna möjliggör en stabil infästning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot, RS 70 orange, Ändplatta DIN-skena vänster, Bredd: 10 mm
Art.nr.	0119660000
Typ	RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
GTIN (EAN)	4008190096106
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	28.6 mm	Byggdjup (tum)	1.126 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Höjd lägstbyggande	32 mm	Bredd	10 mm
Byggbredd (tum)	0.3937 inch	Nettovikt	5.04 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PA 66
CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI		

Allmänna data

Färgkod	orange	Skyddsklass	IP00
Montageskena obestyckad	TS 32, TS 35	Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000
Gjutbarhet	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

