

**QL 4 SAK35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 99 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Nej, Bredd: 63.8 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">0123800000</a>                                                                                      |
| Typ        | QL 4 SAK35                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190165390                                                                                                   |
| Förp.      | 20 items                                                                                                        |

## Technical data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 3 mm    | Byggdjup (tum)  | 0.1181 inch |
| Höjd      | 8 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0.315 inch  |
| Bredd     | 63.8 mm | Byggbredd (tum) | 2.5118 inch |
| Nettovikt | 11.3 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                      |               |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                     |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 4 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

## Märkdata

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 99 A |
|-----------|------|

## Materialdata

|                        |       |         |     |
|------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material | Cu Zn | Färgkod | grå |
|------------------------|-------|---------|-----|

## Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 8.00 mm |
|------------------|---------|

## Systemparametrar

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingsskena |
|-----------|-------------------------------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## QL 4 SAK35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Montagehållare




Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ        | SS M4 D 128-A 4            | Utförande             |
| Art.nr.    | <a href="#">0136400000</a> | Säkringsskiva, Koppar |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                       |

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VH 17/8.2/5.2              | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">0267000000</a> | Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 8 mm, Höjd: 8 mm, Djup: 17 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190146986              | Antal poler: 1, Cu Zn                                                |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                      |

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BFSC M4X30                 | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0267100000</a> | Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190187897              | Höjd: 30 mm                                                       |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                   |