



ZW 25 RS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RS 70-profilen är ett jackbart, modulärt system för mon-
tageskenan som flexibelt kan förlängas till den längd som
behövs. Den består av mellanliggande sektioner i olika
längder. Valfritt med eller utan snäppfot, samt ändplatta
med integrerat märkningsalternativ. Kretskortet förs in
från sidan, medan de permanent integrerade låsföterna
möjliggör en stabil infästning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mellanstycke, RS 70 orange, Mellanstycke, Bredd: 28.7 mm
Art.nr.	0126160000
Typ	ZW 25 RS OR
GTIN (EAN)	4008190153809
Förp.	20 items

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	20.6 mm	Byggdjup (tum)	0.811 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	28.7 mm	Byggbredd (tum)	1.1299 inch
Nettovikt	6.3 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PA 66
CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI		

Allmänna data

Färgkod	orange	Skyddsklass	IP00
Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000	Gjutbarhet	Nej

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Höjd: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm Mönsterkortets mått: mönsterkortstjocklek: 1,6 (±0,2) mm mönsterkortslängd: 67,8 (-0,2) mm Mellanstyckets bredd = mönsterkortsbredd minus 2 x 9 mm (clip-in-fot) Exempel: mönsterkortsbredd = 68 mm, mellanstyckets bredd = 50 mm, mellanstycken 2x ZW 25 RS eller ZW 45 RS + ZW 5 RS
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

Drawings

