


RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RS 70-profilen är ett jackbart, modulärt system för mon-
tageskenan som flexibelt kan förlängas till den längd som
behövs. Den består av mellanliggande sektioner i olika
längder. Valfritt med eller utan snäppfot, samt ändplatta
med integrerat märkningsalternativ. Kretskortet förs in
från sidan, medan de permanent integrerade låsföterna
möjliggör en stabil infästning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot, RS 70 orange, Ändplatta DIN-skena höger, Bredd: 13.7 mm
Art.nr.	0126260000
Typ	RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665
GTIN (EAN)	4008190178772
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	28.55 mm	Byggdjup (tum)	1.124 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Höjd lägstbyggande	32 mm	Bredd	13.7 mm
Byggbredd (tum)	0.5394 inch	Nettovikt	5.55 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PA 66
CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI		

Allmänna data

Färgkod	orange	Skyddsklass	IP00
Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000	Gjutbarhet	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

