

TS 15X5 2M/AL/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Aluminium har den näst bästa elektriska ledningsförmågan efter koppar. En fördel är låg vikt, och diverse är enastående korrosionsskydd.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, Tillbehör, Aluminium, obehandlad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 15 mm, Djup: 5.5 mm
Art.nr.	0134700000
Typ	TS 15X5 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190129026
Förp.	2 M
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2022-03-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	TS 15X5 2M/ST/ZN

TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	5.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2165 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	57.5 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt


RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Montageskena

Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715
Yta	obehandlad
Tjocklek	1.00 mm
Grundläggande material	Aluminium
Längd på montageskena	min. 0 mm
	nominell 2000 mm
	max. 2000 mm
Tillåten termisk ström vid PEN-funktion, max.	76.00 A
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2	1.92 kA
Hålad montageskena	Nej
Slitsbredd	
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	16.00 mm ²
Slitsavstånd	
Slitslängd	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		



TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ändstöd




För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EW 15	Utförande
Art.nr.	0382860000	Ändstöd, beige, TS 15, V-2, Polyamid 66, Bredd: 10 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190187804	
Förp.	50 ST	

Tillbehör




De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	SO SH1	Utförande
Art.nr.	0401460000	Stöd för samlingsskena, grå, 100 °C, Bredd: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, skruvad
GTIN (EAN)	4008190188092	
Förp.	20 ST	

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EW 15/2	Utförande
Art.nr.	1071900000	Ändstöd, mörkbeige, TS 15, HB, Plast, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190462949	
Förp.	50 ST	

TS 15X5 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ZEW 15	Utförande
Art.nr.	7920340000	Ändstöd, beige, TS 15, V-2, Plast, Bredd: 5 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4032248238910	
Förp.	20 ST	

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M4X6 MS	Utförande
Art.nr.	0136300000	Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Mässing, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm, Höjd: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190177713	
Förp.	50 ST	
Typ	BFSC M4X6	Utförande
Art.nr.	0149700000	Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm, Höjd: 6 mm
GTIN (EAN)	4008190016098	
Förp.	100 ST	