

**STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SAK-serien, mätthylsa
Art.nr.	<a href="#">0135200000</a>
Typ	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190172862
Förp.	50 items

**STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 2.12 g

**Temperaturer**

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag  
 RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

**Allmänt**

Monteringsanvisning Direktmontage Yta förzinkad

**Materialdata**

Grundläggande material Koppar - zink Yta förzinkad  
 Färgkod grå

**Mått**

Ytterdiameter 6 mm Insticksdjup 12 mm

**Systemparametrar**

Utförande för plintar

**ytterligare tekniska data**

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage  
 explosionstestat utförande Nej

**Klassificeringar**

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
 ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
 ECLASS 15.0 27-25-03-90