



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 6 mm <sup>2</sup> , Antal anslutningar: 1, Antal poler: 1, Bredd: 6 mm
Art.nr.	<a href="#">0135300000</a>
Typ	SB 14
GTIN (EAN)	4008190169558
Förp.	50 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Diameter	6 mm	Nettovikt	2.23 g

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Allmänt

Antal poler 1

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Stickanslutning	Antal anslutningar	1
----------------	-----------------	--------------------	---

## Märkdata

Märkarea 6 mm<sup>2</sup>

## Materialdata

Grundläggande material	Cu Zn	Färgkod	grå
------------------------	-------	---------	-----

## Mått

Diameter 6 mm

## Systemparametrar

Utförande för plintar

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		