



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 6 mm ² , Antal anslutningar: 1, Antal poler: 1, Bredd: 6 mm
Art.nr.	0135300000
Typ	SB 14
GTIN (EAN)	4008190169558
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Diameter	6 mm	Nettovikt	2.23 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Allmänt

Antal poler 1

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Stickanslutning	Antal anslutningar	1
----------------	-----------------	--------------------	---

Märkdata

Märkarea 6 mm²

Materialdata

Grundläggande material	Cu Zn	Färgkod	grå
------------------------	-------	---------	-----

Mått

Diameter 6 mm

Systemparametrar

Utförande för plintar

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		