

**SS M4 D 128-A 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Säkringsskiva, Koppar
Art.nr.	<a href="#">0136400000</a>
Typ	SS M4 D 128-A 4
GTIN (EAN)	4008190118143
Förp.	100 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Vägg tjocklek, max.	1.3 mm	Nettovikt	0.22 g
---------------------	--------	-----------	--------

### Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	obehandlad
---------------------	---------------	-----	------------

### Materialdata

Grundläggande material	Koppar	Yta	obehandlad
Färgkod	grå		

### Systemparametrar

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

### Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	Montageskena
---------------------	---------------	---------------	--------------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	23-09-03-09
ECLASS 15.0	23-09-03-09		