

P 14/2 D01 RS SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, rosa
Art.nr.	013800000
Typ	P 14/2 D01 RS SAKS4
GTIN (EAN)	4008 1901 14664
Förp.	50 items

P 14/2 D01 RS SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	10.5 mm	Byggdjup (tum)	0.4134 inch
Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0.4331 inch
Diameter	12 mm	Nettovikt	0.34 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Märkdata

Märkström	2 A
-----------	-----

Materialdata

Grundläggande material	Aluminium	Färgkod	rosa
------------------------	-----------	---------	------

Mått

Diameter	12 mm
----------	-------

Systemparametrar

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		