

P 14/4 D01 BR SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, brun
Art.nr.	013810000
Typ	P 14/4 D01 BR SAKS4
GTIN (EAN)	4008190077365
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	10.5 mm	Byggdjup (tum)	0.4134 inch
Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0.4331 inch
Diameter	12 mm	Nettovikt	0.36 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkström 4 A

Materialdata

Grundläggande material	Aluminium	Färgkod	brun
------------------------	-----------	---------	------

Mått

Diameter 12 mm

Systemparametrar

Utförande Säkringselement

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		