


## QL 4 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 23.4 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">0156100000</a>                                                                                      |
| Typ        | QL 4 SAK2.5                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190076443                                                                                                   |
| Förp.      | 50 items                                                                                                        |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.6 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.0236 inch |
| Höjd      | 6 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0.2362 inch |
| Bredd     | 23.4 mm | Byggbredd (tum) | 0.9213 inch |
| Nettovikt | 0.51 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                      |               |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                     |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 4 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

## Märkdata

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 32 A |
|-----------|------|

## Materialdata

|                        |        |         |     |
|------------------------|--------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar | Färgkod | grå |
|------------------------|--------|---------|-----|

## Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 6.00 mm |
|------------------|---------|

## Systemparametrar

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingsskena |
|-----------|-------------------------------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## QL 4 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Överkopplingar




Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VH 8/4.9/3.3               | Utförande                                                                                      |
| Art.nr.    | <a href="#">0266700000</a> | Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4.9 mm, Höjd: 4.9 mm, Djup: 8 mm, Antal poler: 1, Koppar |
| GTIN (EAN) | 4008190152031              |                                                                                                |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                                                |

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | KISC M3X15/6 SAK2.5        | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">0359000000</a> | Klämbygel, Montageskruv, Stål |
| GTIN (EAN) | 4008190061548              |                               |
| Förp.      | 100 ST                     |                               |