

## SAKS 4 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



SAKS 4 032132



Avbildning liknande

Säkringsplintar och komponentplintblock gör det möjligt att integrera skydds- och funktionselement direkt i plint-raden. Säkringsplintar har inbyggda säkringshållare för att på ett tillförlitligt sätt skydda elektriska kretsar mot överlast – perfekt för kontroll- och fördelarlistsystem. Komponentplintblock gör det möjligt att inkorporera elektroniska komponenter som dioder, motstånd, eller lysdioder direkt i ledningsdragningen. Detta möjliggör ett platssparande och tydligt arrangemang för implementering av kopplingsfunktioner och signalseparation. Båda typer av plintar garanterar högre säkerhet, enkelt underhåll och en kompakt, funktionsinriktad installation.

## Allmänna beställningsdata

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande          | Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm <sup>2</sup> , 16 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 32 |
| Art.nr.            | <a href="#">0162220000</a>                                                                                                   |
| Typ                | SAKS 4 USA                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)         | 4008190016586                                                                                                                |
| Förp.              | 20 items                                                                                                                     |
| Leveransstatus     | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.                                                                     |
| Tillgänglig till   | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                                                                    |
| Alternativ produkt | <a href="#">WSI 25/1 10X38</a>                                                                                               |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 73 mm  | Byggdjup (tum)  | 2.874 inch  |
| Höjd      | 75 mm  | Bygghöjd (tum)  | 2.9527 inch |
| Bredd     | 24 mm  | Byggbredd (tum) | 0.9449 inch |
| Nettovikt | 92.7 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -60 °C...85 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                          |        |                     |               |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 8  | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 20 | Normer              | IEC 60947-7-3 |
| Montageskena obestyckad  | TS 32  |                     |               |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                                      |                     |                                                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1                             | B6                  | Ledardiameter, AWG, max                             | AWG 8               |
| Anslutningsriktning                                  | på sidan            | Åtdragningsmoment, max.                             | 2.4 Nm              |
| Åtdragningsmoment, min.                              | 1.2 Nm              | Avisoleringslängd                                   | 14 mm               |
| Anslutningstyp 2                                     | Skruvanslutning     | Anslutningstyp                                      | Skruvanslutning     |
| Antal anslutningar                                   | 2                   | Anslutningsområde, max.                             | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsområde, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup> | Klämskruv                                           | M 4                 |
| Klingmått                                            | 1,0 x 5,5 mm        | Ledardiameter, AWG, min.                            | AWG 20              |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.5 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.5 mm <sup>2</sup> | Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 4              |                     |
| Ledararea, entrådig, max.                            | 16 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, entrådig, min.                           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, fintrådig, min.                     | 0.5 mm <sup>2</sup> |                                                     |                     |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
|----------------------------------------|-----------------|

## Tekniska data

## Märkdata

|                                         |                    |                   |               |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Märkarea                                | 10 mm <sup>2</sup> | Märkspänning      | 400 V         |
| Märkspänning DC                         | 400 V              | Märkström         | 16 A          |
| Ström med max. ledare                   | 30 A               | Normer            | IEC 60947-7-3 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0.56 mΩ            | Märkstötspänning  | 6 kV          |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 1.82 W             | Nedsmuttningsgrad | 3             |

## Märkdata enligt CSA

|                        |        |                        |           |
|------------------------|--------|------------------------|-----------|
| Ledararea max. (CSA)   | 8 AWG  | Spänning grupp C (CSA) | 600 V     |
| Ström Gr C (CSA)       | 30 A   | Certifikat nr. (CSA)   | 12400-188 |
| Spänning grupp B (CSA) | 600 V  | Ström Gr B (CSA)       | 30 A      |
| Spänning grupp D (CSA) | 600 V  | Ström Gr D (CSA)       | 5 A       |
| Ledararea min. (CSA)   | 22 AWG |                        |           |

## Märkdata enligt UL

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 8 AWG  | Ström Gr C (UR)                      | 30 A   |
| Spänning grupp C (UR)                | 600 V  | Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
| Certifikat nr. (UR)                  | E60693 | Ledarstorlek Field wiring min (UR)   | 22 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring max (UR)   | 8 AWG  |                                      |        |

## Materialdata

|                                |          |         |           |
|--------------------------------|----------|---------|-----------|
| Grundläggande material         | KrG      | Färgkod | mellangul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0, 5VA |         |           |

## Säkringsklämma

|                               |            |                                |          |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| Säkringsinsats                | 10 x 38 mm | Säkringshållare (Hållarinsats) | skruvbar |
| Spänningstyp för indikeringen | AC/DC      | Indikering                     | utan LED |
| Drivspänning max.             | 400 V      |                                |          |

## Systemparametrar

|                            |                                                    |                             |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Utförande                  | Skruvanslutning, Säkringselement, öppen på en sida | Ändplatta krävs             | Nej   |
| Antal potentialer          | 1                                                  | Antal våningar              | 1     |
| Antal klämböjor per våning | 2                                                  | Nivåer internt överkopplade | Nej   |
| PE-anslutning              | Nej                                                | Montageskena obestyckad     | TS 32 |
| N-Funktion                 | Nej                                                | PE-Funktion                 | Nej   |
| PEN-Funktion               | Nej                                                |                             |       |

## Ytterligare tekniska data

|                     |               |                            |     |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|
| Öppna sidor         | sluten        | Antal likadana plintar     | 1   |
| Monteringsanvisning | Direktmontage | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp       | ihakad        |                            |     |

## Viktig hänvisningstext

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktinformation | Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**Tekniska data****Klassificeringar**

| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Tillbehör

## Frånskiljarkontakter




Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad fränkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QL 2 SAKS4                 | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">0328000000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190071165              | (P): 24.00, Isolerad: Nej, Bredd: 34 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                        |

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QL 3 SAKS4                 | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">0328100000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190097639              | (P): 24.00, Isolerad: Nej, Bredd: 58 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                        |

## Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad fränkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QL 10 SAKS4                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0339000000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 10, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190025335              | (P): 10.00, Isolerad: Nej, Bredd: 226 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |

## Tillbehör

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SS M4 D 128-A 4            | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0136400000</a> | Säkringsskiva, Koppar                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |                                                                   |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                   |
| Typ        | BFSC M4X9T                 | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0103300000</a> | Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190023348              | Höjd: 9 mm                                                        |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                   |

## Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ        | E 14/2A RS                 | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0137400000</a> | Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190069094              |                                         |
| Förp.      | 10 ST                      |                                         |
| Typ        | E 14/4A BR                 | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0137500000</a> | Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190142629              |                                         |
| Förp.      | 10 ST                      |                                         |
| Typ        | E 14/6A GN                 | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0328300000</a> | Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190002190              |                                         |
| Förp.      | 10 ST                      |                                         |
| Typ        | E 14/10A RT                | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0328400000</a> | Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190000288              |                                         |
| Förp.      | 10 ST                      |                                         |

## SAKS 4 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | E 14/16A GR                | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">0328500000</a> | Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats                          |
| GTIN (EAN) | 4008190152161              |                                                                  |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                  |
| Typ        | P 14/2 D01 RS SAKS4        | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">0138000000</a> | Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, |
| GTIN (EAN) | 4008190114664              | rosa                                                             |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                  |
| Typ        | P 14/6 D01 GN SAKS4        | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">0328600000</a> | Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, |
| GTIN (EAN) | 4008190004248              | grön                                                             |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                  |
| Typ        | P 14/10 D01 RT SAKS4       | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">0328700000</a> | Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, |
| GTIN (EAN) | 4008190010294              | röd                                                              |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                  |
| Typ        | P 14/4 D01 BR SAKS4        | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">0138100000</a> | Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, |
| GTIN (EAN) | 4008190077365              | brun                                                             |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                  |

## Säkringshållare



Säkringshållaren SIHA omvandlar en frånskiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort frånskiljarmen och sätt på säkringsstickkontakten.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SK E14 SAKS4               | Utförande        |
| Art.nr.    | <a href="#">0339410000</a> | Propphuv (plint) |
| GTIN (EAN) | 4008190032104              |                  |
| Förp.      | 20 ST                      |                  |

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                          |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.


För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |

## Tillbehör

## SchT Skylthållarevarianter



SchT 5 S gruppskylthållare snäpps direkt på TS 32 montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena (top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan plintlistmärkning utföras.

SchT 5 och SchT 5 S används med ESO 5, STR 5 skyddsremсор.

SchT 7 är en ledad gruppskylthållare för insticksskyltar som möjliggör enkel åtkomst till klämskruven.


SchT 7 används med ESO 7, STR 7 skyddsremсор eller DEK 5.

Insticksskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | SCHT 7                     | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Plintmärkning, 39.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                          |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | EW 35                      | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">0383560000</a> | Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                          |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                          |
| Typ        | EWK 1                      | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">0206160000</a> | Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              |                                                          |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                          |

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6.5 MC SDR           | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              | Weidmueller, enligt kundönskan                             |
| Förp.      | 180 ST                     |                                                            |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Utförande                                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              | Weidmueller, vit                                           |
| Förp.      | 900 ST                     |                                                            |

## Tillbehör

## Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WTW EN                     | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1058800000</a> | Sektionsplatta (plint), mörkbeige, Höjd: 86 mm, Bredd: 3 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              | Wemid                                                             |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                   |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | EWK 1 ALT                  | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0495160000</a> | Ändstöd, beige, TS 32, V-2, Polyamid 66, Bredd: 8 mm, 100 °C      |
| GTIN (EAN) | 4008190160777              |                                                                   |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                   |
| Typ        | EWK 2                      | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0199360000</a> | Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 15 mm, 100 °C           |
| GTIN (EAN) | 4008190023546              |                                                                   |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                   |
| Typ        | WEW 32/1                   | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1067600000</a> | Ändstöd, mörkbeige, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Bredd: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190099657              |                                                                   |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                   |

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,

• Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC SDR             | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                          |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,

• Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |
| Typ        | DEK 5/8 MC NE WS           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 800 ST                     |                                                          |

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MC SDR             | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 160 ST                     |                                                          |

## Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 800 ST                     |                                                          |

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,

• Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 160 ST                     |                                                          |

## DEK 5/8



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter.

Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark


- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MM WS              | Utförande                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                                    |
| Förp.      | 500 ST                     |                                                    |

## Tillbehör

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## DEK 5/6



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Utförande                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                    |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                    |