

STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SAK-serien, mätihylsa
Art.nr.	0168600000
Typ	STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190135225
Förp.	50 items

STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	17.5 mm	Byggdjup (tum)	0.689 inch
Diameter	5 mm	Nettovikt	2.01 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	förzinkad
---------------------	---------------	-----	-----------

Materialdata

Grundläggande material	Koppar - zink	Yta	förzinkad
Färgkod	grå		

Mått

Ytterdiameter	5 mm	Diameter	5 mm
Insticksdjup	12.5 mm		

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		