


Produktillustration



Säkringsplintar och komponentplintblock gör det möjligt att integrera skydds- och funktionselement direkt i plintraden. Säkringsplintar har inbyggda säkringshållare för att på ett tillförlitligt sätt skydda elektriska kretsar mot överlast – perfekt för kontroll- och fördelarlistsystem. Komponentplintblock gör det möjligt att inkorporera elektroniska komponenter som dioder, motstånd, eller lysdioder direkt i ledningsdragningen. Detta möjliggör ett platssparande och tydligt arrangemang för implementering av kopplingsfunktioner och signalseparation. Båda typer av plintar garanterar högre säkerhet, enkelt underhåll och en kompakt, funktionsinriktad installation.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm ² , 16 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
Art.nr.	0178220000
Typ	SAKS 4/35 USA
GTIN (EAN)	4008190095987
Förp.	20 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	WSI 25/1 10X38

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E60693

Mått och vikter

Djup	65 mm	Byggdjup (tum)	2.5591 inch
Byggdjup inkl. montageskena	66 mm	Höjd	75 mm
Bygghöjd (tum)	2.9527 inch	Bredd	24 mm
Byggbredd (tum)	0.9449 inch	Nettovikt	79.35 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max	AWG 8	Monteringsanvisning	Direktmontage
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20	Normer	IEC 60947-7-3
Montageskena obestyckad	TS 35		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1	B6	Ledardiameter, AWG, max	AWG 8
Anslutningsriktning	på sidan	Åtdragningsmoment, max.	2.4 Nm
Åtdragningsmoment, min.	1.2 Nm	Avisoleringslängd	14 mm
Anslutningstyp 2	Skruvanslutning	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal anslutningar	2	Anslutningsområde, max.	16 mm ²
Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²	Klämskruv	M 4
Klingmått	1,0 x 5,5 mm	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	10 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	10 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.5 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, max.	10 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	0.5 mm ²	Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 4	
Ledararea, entrådlig, max.	16 mm ²	Ledararea, entrådlig, min.	0.5 mm ²
Anslutningsarea, fintrådig, min.	0.5 mm ²		

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max.	10 mm ²	Anslutningstyp, ytterligare anslutning	Skruvanslutning
---	--------------------	--	-----------------

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata

Märkarea	10 mm ²	Märkspänning	400 V
Märkspänning DC	400 V	Märkström	16 A
Ström med max. ledare	30 A	Normer	IEC 60947-7-3
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0.56 mΩ	Märkstötspänning	6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	1.82 W	Nedsmutningsgrad	3

Märkdata enligt CSA

Ledararea max. (CSA)	8 AWG	Spänning grupp C (CSA)	600 V
Ström Gr C (CSA)	30 A	Certifikat nr. (CSA)	12400-188
Spänning grupp B (CSA)	600 V	Ström Gr B (CSA)	30 A
Spänning grupp D (CSA)	600 V	Ström Gr D (CSA)	5 A
Ledararea min. (CSA)	22 AWG		

Märkdata enligt UL

Ledarstorlek Factory wiring max (UR)	8 AWG	Ström Gr C (UR)	30 A
Spänning grupp C (UR)	600 V	Ledarstorlek Factory wiring min (UR)	26 AWG
Certifikat nr. (UR)	E60693	Ledarstorlek Field wiring min (UR)	22 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR)	8 AWG		

Materialdata

Grundläggande material	KrG	Färgkod	mellangul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0, 5VA		

Säkringsklämma

Säkringsinsats	10 x 38 mm	Säkringshållare (Hållarinsats)	skruvbar
Spänningstyp för indikeringen	AC/DC	Indikering	utan LED
Drivspänning max.	400 V		

Systemparametrar

Utförande	Skruvanslutning, Säkringselement, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida	Ändplatta krävs	Nej
Antal potentialer	1	Antal våningar	1
Antal klämställena per våning	2	Antal potentialer per våning	1
Nivåer internt överkopplade	Nej	PE-anslutning	Nej
Montageskena obestyckad	TS 35	N-Funktion	Nej
PE-Funktion	Nej	PEN-Funktion	Nej

Ytterligare tekniska data

Öppna sidor	sluten	Antal likadana plintar	1
Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	ihakad		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 SAKS4	Utförande
Art.nr.	0328000000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190071165	(P): 24.00, Isolerad: Nej, Bredd: 34 mm
Förp.	20 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 3 SAKS4	Utförande
Art.nr.	0328100000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190097639	(P): 24.00, Isolerad: Nej, Bredd: 58 mm
Förp.	20 ST	

Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 10 SAKS4	Utförande
Art.nr.	0339000000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190025335	(P): 10.00, Isolerad: Nej, Bredd: 226 mm
Förp.	20 ST	

Tillbehör

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragnig.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP SAK35/TW SAK16	Utförande
Art.nr.	0303660000	Ändplatta för plintar, beige, Höjd: 58 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190110765	rastbar: Ja
Förp.	10 ST	
Typ	AP SAK35/TW SAK16 BL	Utförande
Art.nr.	0303680000	Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 58 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190025199	rastbar: Ja
Förp.	10 ST	
Typ	TW SAK16 KRG	Utförande
Art.nr.	0281120000	Sektionsplatta (plint), mörkbeige, gul, Höjd: 60 mm, Bredd: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190072360	V-0, KrG
Förp.	20 ST	
Typ	TW SAKS2 HP/DBR/2	Utförande
Art.nr.	0607000000	Sektionsplatta (plint), mörkbrun, Höjd: 80 mm, Bredd: 2 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190002732	66
Förp.	20 ST	

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	SS M4 D 128-A 4	Utförande
Art.nr.	0136400000	Säkringsskiva, Koppar
GTIN (EAN)	4008190118143	
Förp.	100 ST	
Typ	BFSC M4X9T	Utförande
Art.nr.	0103300000	Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190023348	Höjd: 9 mm
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Typ	E 14/2A RS	Utförande
Art.nr.	0137400000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190069094	
Förp.	10 ST	
Typ	E 14/4A BR	Utförande
Art.nr.	0137500000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190142629	
Förp.	10 ST	
Typ	E 14/6A GN	Utförande
Art.nr.	0328300000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190002190	
Förp.	10 ST	
Typ	E 14/10A RT	Utförande
Art.nr.	0328400000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190000288	
Förp.	10 ST	
Typ	E 14/16A GR	Utförande
Art.nr.	0328500000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190152161	
Förp.	10 ST	
Typ	P 14/2 D01 RS SAKS4	Utförande
Art.nr.	0138000000	Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, rosa
GTIN (EAN)	4008190114664	
Förp.	50 ST	
Typ	P 14/6 D01 GN SAKS4	Utförande
Art.nr.	0328600000	Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, grön
GTIN (EAN)	4008190004248	
Förp.	50 ST	
Typ	P 14/10 D01 RT SAKS4	Utförande
Art.nr.	0328700000	Säkringspassring (plint), Höjd: 11 mm, Djup: 10.5 mm, Aluminium, röd
GTIN (EAN)	4008190010294	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Säkringshållare



Säkringshållaren SIHA omvandlar en fränskiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort fränskiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

Allmänna beställningsdata

Typ	SK E14 SAKS4	Utförande	
Art.nr.	0339410000	Propphuv (plint)	
GTIN (EAN)	4008190032104		
Förp.	20 ST		

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 MC SDR	Utförande	
Art.nr.	1609810000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00	
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, enligt kundönskan	
Förp.	200 ST		

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.


Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1609801044	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, vit
Förp.	1000 ST	

SchT Skylthållarevarianter



SchT 5 S gruppskylthållare snäpps direkt på TS 32 montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena (top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan plintlistmärkningen utföras.

SchT 5 och SchT 5 S används med ESO 5, STR 5 skyddsremсор.

SchT 7 är en ledad gruppskylthållare för insticksskyltar som möjliggör enkel åtkomst till klämskruven.

SchT 7 används med ESO 7, STR 7 skyddsremсор eller DEK 5.

Insticksskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCHT 7	Utförande
Art.nr.	0517960000	SCHT, Plintmärkning, 39.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, vit
Förp.	20 ST	

Tillbehör

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EW 35	Utförande
Art.nr.	0383560000	Ändstöd, beige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Förp.	50 ST	
Typ	EWK 1	Utförande
Art.nr.	0206160000	Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Förp.	50 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	Q 2 SAK10	Utförande
Art.nr.	0457100000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190103545	(P): 9.90, Isolerad: Nej, Bredd: 16.9 mm
Förp.	50 ST	
Typ	Q 3 SAK10	Utförande
Art.nr.	0457200000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190135379	(P): 9.90, Isolerad: Nej, Bredd: 26.8 mm
Förp.	50 ST	
Typ	Q 4 SAK10	Utförande
Art.nr.	0457300000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190129750	(P): 9.90, Isolerad: Nej, Bredd: 36.7 mm
Förp.	50 ST	
Typ	Q 10 SAK10	Utförande
Art.nr.	0457400000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190016166	(P): 9.90, Isolerad: Nej, Bredd: 96.1 mm
Förp.	20 ST	

Tillbehör

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP SAK4-10 DB	Utförande
Art.nr.	0105100000	Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190394875	Wemid, rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	AP SAK4-10 RT	Utförande
Art.nr.	0117900000	Ändplatta för plintar, röd, Höjd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190125059	rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	AP SAK4-10 I	Utförande
Art.nr.	0117910000	Ändplatta för plintar, svart, Höjd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190183707	rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	AP SAK4-10 KRG	Utförande
Art.nr.	0117920000	Ändplatta för plintar, mörkbeige, gul, Höjd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190135904	V-0, KrG, rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	AP SAK4-10	Utförande
Art.nr.	0117960000	Ändplatta för plintar, beige, Höjd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190081485	rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	AP SAK4-10 KRG/BL	Utförande
Art.nr.	0117970000	Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190049607	rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	AP SAK4-10 BL	Utförande
Art.nr.	0117980000	Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 40 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190171087	rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	TW SAK4-10 KRG	Utförande
Art.nr.	0130120000	Sektionsplatta (plint), mörkbeige, gul, Höjd: 50 mm, Bredd: 2.25 mm,
GTIN (EAN)	4008190139117	V-0, KrG
Förp.	20 ST	
Typ	TW 4 SAK4-10	Utförande
Art.nr.	0130160000	Sektionsplatta (plint), beige, Höjd: 50 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190096335	
Förp.	20 ST	
Typ	TW SAK4-10 KRG/BL	Utförande
Art.nr.	0130170000	Sektionsplatta (plint), blå, Höjd: 50 mm, Bredd: 2.25 mm, V-0, KrG
GTIN (EAN)	4008190063757	
Förp.	20 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	TW 4 SAK4-10 BL	Utförande
Art.nr.	0130180000	Sektionsplatta (plint), blå, Höjd: 50 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190114138	
Förp.	20 ST	
Typ	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Utförande
Art.nr.	0197100000	Sektionsplatta (plint), brun, mörkbeige, Höjd: 40 mm, Bredd: 0.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190146627	
Förp.	20 ST	
Typ	TSCH 1	Utförande
Art.nr.	0319160000	Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190097219	
Förp.	100 ST	
Typ	TSCH 2	Utförande
Art.nr.	0353660000	Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190128432	
Förp.	100 ST	
Typ	TSCH 3 SAKD2.5 N	Utförande
Art.nr.	0366860000	Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190010928	
Förp.	100 ST	
Typ	TSCH 4 AKZ4	Utförande
Art.nr.	0363360000	Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190136680	
Förp.	100 ST	
Typ	TSCH 6 DK1 S4	Utförande
Art.nr.	0190260000	Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190051075	
Förp.	100 ST	

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	PS 4 F.STB 4	Utförande
Art.nr.	0299600000	Testadapter (plint), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
Förp.	20 ST	

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M3X22 PA/RT	Utförande
Art.nr.	0128900000	Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Polyamid 66, Djup: 4.8 mm, Bredd:
GTIN (EAN)	4008190084158	4.8 mm, Höjd: 22 mm
Förp.	100 ST	
Typ	BFSC M3X25	Utförande
Art.nr.	0292500000	Infästningsskruv (plint), 3.00 mm, Stål, Djup: 4.8 mm, Bredd: 4.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190177027	Höjd: 25 mm
Förp.	100 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	VH 19/5/3.4	Utförande
Art.nr.	0285100000	Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 5 mm, Höjd: 5 mm, Djup: 17.5,
GTIN (EAN)	4008190189297	Antal poler: 1, Cu Zn
Förp.	50 ST	
Typ	VL 2 SAK6/10/SAKB	Utförande
Art.nr.	0135900000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190036409	(P): 6.50, Isolerad: Nej, Bredd: 1.5 mm
Förp.	50 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Varningskydd

Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.



Allmänna beställningsdata

Typ	AD 4 SAK10	Utförande
Art.nr.	0178600000	Plintskydd, gul, PVC, Höjd: 39.6 mm, Bredd: 25 mm, Djup: 1 mm, HB
GTIN (EAN)	4008190068288	
Förp.	50 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 SAKB10	Utförande
Art.nr.	0114100000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190056605	(P): 10.00, Isolerad: Nej, Bredd: 17 mm
Förp.	100 ST	

Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 10 SAKB10	Utförande
Art.nr.	0338400000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190139452	(P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 97 mm
Förp.	20 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragnig.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP SAKB/C/T KRG	Utförande
Art.nr.	0146720000	Ändplatta för plintar, mörkbeige, gul, Höjd: 65 mm, Bredd: 3 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190027995	KrG, rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	TW SAKB/C/T	Utförande
Art.nr.	0242920000	Sektionsplatta (plint), beige, Höjd: 75 mm, Bredd: 3 mm, V-2, KrG
GTIN (EAN)	4008190069933	
Förp.	20 ST	

Frånskiljarkontakter




Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 SAKH10	Utförande
Art.nr.	0131400000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190114237	(P): 14.00, Isolerad: Nej, Bredd: 16.9 mm
Förp.	50 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragnig kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 3 SAKH10	Utförande
Art.nr.	013150000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190056490	(P): 14.00, Isolerad: Nej, Bredd: 26.8 mm
Förp.	50 ST	

Frånskiljarkontakter




Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 10 SAKH10	Utförande
Art.nr.	033870000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190039424	(P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 96.1 mm
Förp.	20 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	VH 12/4.9/3.3	Utförande
Art.nr.	024900000	Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4.9 mm, Höjd: 4.9 mm, Djup: 12 mm, Antal poler: 1, Koppar
GTIN (EAN)	4008190129507	
Förp.	100 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	KISC M3X20 SAK10 CU5	Utförande
Art.nr.	0377100000	SAK-serien, Montageskruv, Koppar
GTIN (EAN)	4008190060350	
Förp.	100 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 SAKA10	Utförande
Art.nr.	0135500000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190099404	(P): 12.00, Isolerad: Nej, Bredd: 19.9 mm
Förp.	50 ST	
Typ	QL 3 SAKA10	Utförande
Art.nr.	0135600000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190032081	(P): 12.00, Isolerad: Nej, Bredd: 31.8 mm
Förp.	50 ST	

Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingssspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 4 SAKA10	Utförande
Art.nr.	0135700000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190118822	(P): 12.00, Isolerad: Nej, Bredd: 43.7 mm
Förp.	50 ST	
Typ	QL 10 SAKA10	Utförande
Art.nr.	0338500000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190063313	(P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 115.1 mm
Förp.	20 ST	

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP SAKA KRG	Utförande
Art.nr.	0134220000	Ändplatta för plintar, mörkbeige, gul, Höjd: 82 mm, Bredd: 3 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190167943	KrG, rastbar: Ja
Förp.	20 ST	

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Utförande
Art.nr.	0135200000	SAK-serien, mätthylsa
GTIN (EAN)	4008190172862	
Förp.	50 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M4X30	Utförande
Art.nr.	0267100000	Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190187897	Höjd: 30 mm
Förp.	50 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	VL 2 SAK 16/SAKA	Utförande
Art.nr.	0135800000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190132088	(P): 12.00, Isolerad: Nej, Bredd: 8 mm
Förp.	50 ST	

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	PS 2.3 RT	Utförande
Art.nr.	0180400000	Testadapter (plint), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Förp.	20 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M4X20	Utförande
Art.nr.	0362800000	Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190114053	Höjd: 20 mm
Förp.	100 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	VH 13.6/6.3/4.3	Utförande
Art.nr.	0299700000	Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 7 mm, Höjd: 7 mm, Djup: 13.6 mm, Antal poler: 1, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190018313	
Förp.	50 ST	

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktidon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/6.5 MC SDR	Utförande
Art.nr.	1609850000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	180 ST	

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/6.5 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1609840000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, vit
Förp.	900 ST	

Frånskiljarkontakter




Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 RSF 1+2	Utförande
Art.nr.	0267400000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190139988	(P): 11.00, Isolerad: Nej, Bredd: 18 mm
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 3 RSF1+2	Utförande
Art.nr.	0267500000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190116835	(P): 11.00, Isolerad: Nej, Bredd: 29 mm
Förp.	50 ST	
Typ	QL 4 RSF1+2	Utförande
Art.nr.	0267600000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190174859	(P): 11.00, Isolerad: Nej, Bredd: 40 mm
Förp.	50 ST	
Typ	QL 10 RSF1+2	Utförande
Art.nr.	0341700000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 20 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190003173	(P): 8.00, Isolerad: Nej, Bredd: 106 mm
Förp.	20 ST	

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP RSF1 KRГ	Utförande
Art.nr.	0270420000	Ändplatta för plintar, mellangul, Höjd: 50 mm, Bredd: 3 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190099107	rastbar: Ja
Förp.	10 ST	
Typ	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Utförande
Art.nr.	0474700000	Sektionsplatta (plint), mörkbrun, Höjd: 65 mm, Bredd: 0.5 mm, V-2
GTIN (EAN)	4008190078508	
Förp.	20 ST	
Typ	TW DK4 HP/DBR/2	Utförande
Art.nr.	3833500000	Sektionsplatta (plint), mörkbrun, Höjd: 65 mm, Bredd: 2 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190009052	66
Förp.	20 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	STB 18/RSF1	Utförande
Art.nr.	0286500000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 15 mm, Djup: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Förp.	20 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SS M3 D 128-A 3	Utförande
Art.nr.	0164400000	Säkringsskiva, Koppar
GTIN (EAN)	4008190035914	
Förp.	50 ST	
Typ	VH 17.5/5/3.4	Utförande
Art.nr.	0285200000	Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 5 mm, Höjd: 5 mm, Djup: 17.5 mm, Antal poler: 1, Koppar
GTIN (EAN)	4008190054717	
Förp.	50 ST	

Skydd mot kontakt



Våra system för pekskydd ger större säkerhet i kopplingssskåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	ADP 2/HP2 1M	Utförande
Art.nr.	0485300000	SAK-serien, Täckprofil, transparent, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Förp.	20 M	

Frånskiljarkontakter




Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 SAKS2	Utförande
Art.nr.	0207800000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190144364	(P): 27.60, Isolerad: Nej, Bredd: 40.6 mm
Förp.	20 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 4 SAKS2	Utförande
Art.nr.	0208000000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190069100	(P): 27.60, Isolerad: Nej, Bredd: 95.8 mm
Förp.	20 ST	
Typ	QL 10 SAKS2	Utförande
Art.nr.	0338900000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190105723	(P): 10.00, Isolerad: Nej, Bredd: 261.4 mm
Förp.	20 ST	

Tillbehör

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	WTW EN	Utförande
Art.nr.	1058800000	Sektionsplatta (plint), mörkbeige, Höjd: 86 mm, Bredd: 3 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190140175	Wemid
Förp.	20 ST	

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 1.0X5.5X150	Utförande
Art.nr.	9008350000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056316	
Förp.	1 ST	

Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Typ	E 16/10A RT TNDZ	Utförande
Art.nr.	0208500000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190067120	
Förp.	25 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	E 16/16A GR TNDZ	Utförande
Art.nr.	0208600000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190015121	
Förp.	25 ST	
Typ	E 16/20A BL TNDZ	Utförande
Art.nr.	0208700000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190044886	
Förp.	25 ST	
Typ	E 16/25A GE TNDZ	Utförande
Art.nr.	0208800000	Aktiva komponenter, Smältsäkringsinsats
GTIN (EAN)	4008190037314	
Förp.	25 ST	

Frånskiljarkontakter




Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 2 SAKS1	Utförande
Art.nr.	0191400000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190123130	(P): 13.00, Isolerad: Nej, Bredd: 18.9 mm
Förp.	50 ST	
Typ	QL 3 SAKS1	Utförande
Art.nr.	0191500000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190036881	(P): 13.00, Isolerad: Nej, Bredd: 31.9 mm
Förp.	50 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 4 SAKS1	Utförande
Art.nr.	0191600000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190105518	(P): 13.00, Isolerad: Nej, Bredd: 44.7 mm
Förp.	20 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	QL 10 SAKS1	Utförande
Art.nr.	0338800000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 36 A, Antal poler: 10, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190127039	(P): 13.00, Isolerad: Nej, Bredd: 122.1 mm
Förp.	20 ST	

Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP SAKS1+3 KRG	Utförande
Art.nr.	0191320000	Ändplatta för plintar, mörkbeige, gul, Höjd: 54 mm, Bredd: 3 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190031688	KrG, rastbar: Ja
Förp.	20 ST	
Typ	AP SAKS1+3 KRG/DB	Utförande
Art.nr.	0191300000	Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 54 mm, Bredd: 3 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190099763	KrG, rastbar: Ja
Förp.	20 ST	

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	EWK 1 ALT	Utförande
Art.nr.	0495160000	Ändstöd, beige, TS 32, V-2, Polyamid 66, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
Förp.	50 ST	
Typ	EWK 2	Utförande
Art.nr.	0199360000	Ändstöd, beige, TS 32, V-0, Wemid, Bredd: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Förp.	50 ST	
Typ	WEW 32/1	Utförande
Art.nr.	1067600000	Ändstöd, mörkbeige, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Bredd: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190099657	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Typ	G 25/0.25A/M GE	Utförande
Art.nr.	0546900000	Finsäkring, medeltrög, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/0.50A/M WS	Utförande
Art.nr.	0510300000	Finsäkring, medeltrög, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/0.80A/M GR	Utförande
Art.nr.	0646400000	Finsäkring, medeltrög, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/1.00A/M RT	Utförande
Art.nr.	0265800000	Finsäkring, medeltrög, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/2.00A/F BL	Utförande
Art.nr.	0192700000	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/4.00A/F BR	Utförande
Art.nr.	0192800000	Finsäkring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/6.30A/F GN	Utförande
Art.nr.	0192900000	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/10.0A/M RT	Utförande
Art.nr.	0193100000	Finsäkring, medeltrög, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/0.10A/F	Utförande
Art.nr.	0430300000	Finsäkring, snabb, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/0.20A/F	Utförande
Art.nr.	0430400000	Finsäkring, snabb, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Förp.	10 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	G 20/0.25A/F	Utförande
Art.nr.	0430500000	Finsäkring, snabb, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/0.50A/F	Utförande
Art.nr.	0430600000	Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/0.63A/F	Utförande
Art.nr.	0439000000	Finsäkring, snabb, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/1.00A/F	Utförande
Art.nr.	0430700000	Finsäkring, snabb, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/1.60A/F	Utförande
Art.nr.	0430800000	Finsäkring, snabb, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/2.00A/F	Utförande
Art.nr.	0430900000	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/2.50A/F	Utförande
Art.nr.	0431000000	Finsäkring, snabb, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/3.15A/F	Utförande
Art.nr.	0431100000	Finsäkring, snabb, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/4.00A/F	Utförande
Art.nr.	0431200000	Finsäkring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/5.00A/F	Utförande
Art.nr.	0431300000	Finsäkring, snabb, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/6.30A/F	Utförande
Art.nr.	0431400000	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Förp.	10 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	KISC M3X6 SAKS1	Utförande
Art.nr.	0346200000	Klämbygel, Montageskruv, Stål
GTIN (EAN)	4008190175658	
Förp.	100 ST	


Montageskenehållare



Allmänna beställningsdata

Typ	SH 2	Utförande
Art.nr.	0494920000	Stöd för samlingskena, mellangul, 130 °C, Bredd: 40 mm, V-0, KrG, skruvad
GTIN (EAN)	4008190007584	
Förp.	10 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	VL 2 SAK6N/SAKT	Utförande
Art.nr.	0194700000	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN)	4008190148027	(P): 8.00, Isolerad: Nej, Bredd: 7 mm
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	HP NT6/10 BL	Utförande
Art.nr.	0352880000	Änd- och sektionsplatta för plintar, blå, Höjd: 40 mm, Bredd: 2 mm,
GTIN (EAN)	4008190135126	V-2, PA 66
Förp.	20 ST	

Samlingskenor



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESCH 1 M	Utförande
Art.nr.	0280300000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 12 mm, Djup: 2 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190143053	
Förp.	10 M	
Typ	NSCH 1M	Utförande
Art.nr.	0280200000	Samlingskena (plint), natur, Höjd: 15 mm, Djup: 2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190012953	
Förp.	10 M	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0571300000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190015039	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Utförande
Art.nr.	1071200000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 1.2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190279172	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0348900000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190024802	
Förp.	25 M	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Utförande
Art.nr.	0259800000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Mässing
GTIN (EAN)	4008190049300	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0357400000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190169572	
Förp.	1 M	

Testadapter och testuttag




Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	PS 2.0 OR	Utförande
Art.nr.	0293800000	Testadapter (plint), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Förp.	20 ST	

Anslutningar för samlingskena



Weidmueller erbjuder tappterminaler för olika typer av bussstångsystem. Beroende på applikationen kan man här skilja mellan isolerade och icke-isolerade avtappningsterminaler.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZB 4	Utförande
Art.nr.	0316500000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4K BL	Utförande
Art.nr.	0475380000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4K GE/GN	Utförande
Art.nr.	0475360000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Typ	ZB 4K GG HENSEL	Utförande
Art.nr.	1824560000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4K SW	Utförande
Art.nr.	0475310000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4G BL	Utförande
Art.nr.	0322180000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4G GN/GE	Utförande
Art.nr.	0322160000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4G SW	Utförande
Art.nr.	0322110000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4/6	Utförande
Art.nr.	0556700000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4/6K BL	Utförande
Art.nr.	0565480000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 4/6K GE/GN	Utförande
Art.nr.	0565460000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 16K BL	Utförande
Art.nr.	0502880000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 16K GE/GN	Utförande
Art.nr.	0502860000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 16K SW	Utförande
Art.nr.	0502810000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 16 ZKSC	Utförande
Art.nr.	0316600000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Förp.	50 ST	
Typ	ZB 35/M6X16	Utförande
Art.nr.	0266500000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Förp.	20 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ZB 35K BL M6X16	Utförande
Art.nr.	0502680000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Förp.	20 ST	
Typ	ZB 35K GE/GN M6X16	Utförande
Art.nr.	0502660000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Förp.	20 ST	
Typ	ZB 35K SW M6X16	Utförande
Art.nr.	0502610000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Förp.	20 ST	

Testadapter och testuttag




Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZS 2.3/4	Utförande
Art.nr.	0249600000	Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 4 mm ² , Antal anslutningar: 1,
GTIN (EAN)	4008190022785	Antal poler: 4, Bredd: 6.5 mm
Förp.	20 ST	
Typ	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Utförande
Art.nr.	1276300000	Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm ² , Antal anslutningar: 2,
GTIN (EAN)	4008190026080	Antal poler: 1, Bredd: 9 mm
Förp.	20 ST	

Anslutningar för samlingskena



Weidmueller erbjuder tappterminaler för olika typer av bussstångsystem. Beroende på applikationen kan man här skilja mellan isolerade och icke-isolerade avtappningsterminaler.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZBE 6	Utförande
Art.nr.	0459500000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Typ	ZBE 6K BL	Utförande
Art.nr.	0525980000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Förp.	50 ST	
Typ	ZBE 6K GE/GN	Utförande
Art.nr.	0525960000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Förp.	50 ST	
Typ	ZBE 6K SW	Utförande
Art.nr.	0525910000	Plint (anslutning till samlingskena)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Förp.	50 ST	

Skydd mot kontakt



Våra system för pektskydd ger större säkerhet i kopplingskåp. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

Allmänna beställningsdata

Typ	IK 4 BL ZB4	Utförande
Art.nr.	0475480000	Plintskydd, Silver, Höjd: 19 mm, Bredd: 6 mm, Djup: 14.5 mm, V-2
GTIN (EAN)	4008190145668	
Förp.	50 ST	
Typ	IK 4 GG ZB4	Utförande
Art.nr.	0475460000	Täckhuv (plint), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Förp.	50 ST	
Typ	IK 6 GG ZBE6K	Utförande
Art.nr.	0526060000	Täckhuv (plint), Stål
GTIN (EAN)	4008190128647	
Förp.	50 ST	
Typ	IK 16/ZB16 BL	Utförande
Art.nr.	0502980000	Täckhuv (plint)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Förp.	50 ST	
Typ	IK 16/ZB16 GG	Utförande
Art.nr.	0502960000	Täckhuv (plint), Polyamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Förp.	50 ST	
Typ	IK 35/ZB35 BL	Utförande
Art.nr.	0502780000	Täckhuv (plint)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/6 MC SDR	Utförande
Art.nr.	1609830000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	200 ST	

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/6 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1609820000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, vit
Förp.	1000 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stål



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Utförande
Art.nr.	0514400000	Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad,
GTIN (EAN)	4008190086152	Bredd: 2000 mm, Höjd: 33 mm, Djup: 15 mm
Förp.	20 M	

Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP KSKM	Utförande
Art.nr.	9509630000	SAK-serien, Ändplatta, 1.5 mm, beige, Direktmontage
GTIN (EAN)	4008190456771	
Förp.	20 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	VH 20/5/3.4	Utförande
Art.nr.	0446100000	Dummy fuse
GTIN (EAN)	4008190519742	
Förp.	10 ST	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Typ	VH 25.4/6.3/4.3	Utförande	
Art.nr.	0446200000	Dummy fuse	
GTIN (EAN)	4008190519759		
Förp.	10 ST		

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8 MC NE WS	Utförande	
Art.nr.	1856740000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00	
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, vit	
Förp.	800 ST		

Tillbehör

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8 MC SDR	Utförande
Art.nr.	1856750000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	160 ST	

Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1046350000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, vit
Förp.	800 ST	

Tillbehör

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Utförande
Art.nr.	1046370000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	160 ST	

DEK 5/8



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter.

Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark


- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8 MM WS	Utförande
Art.nr.	2007130000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118392012	
Förp.	500 ST	

Tillbehör

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningskanaler med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 1 WS 10/5	Utförande
Art.nr.	1805490000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270231	
Förp.	100 ST	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Utförande
Art.nr.	1805520000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270248	
Förp.	100 ST	

DEK 5/6



WS/DEK

MultiMark plintmärknings använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/6 MM WS	Utförande
Art.nr.	2007120000	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118392104	
Förp.	600 ST	

Säkringshållare

Säkringshållaren SIHA omvandlar en frångiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort frångiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

Allmänna beställningsdata

Typ	SK E16/SAKS2	Utförande
Art.nr.	0284110000	Propphuv (plint)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Förp.	25 ST	