



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 47 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 13.00, Isolerad: Nej, Bredd: 31.9 mm
Art.nr.	0191500000
Typ	QL 3 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190036881
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	31.9 mm	Byggbredd (tum)	1.2559 inch
Nettovikt	2.68 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	3	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	47 A
--------------	-------	-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Cu Zn	Färgkod	grå
------------------------	-------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	13.00 mm
------------------	----------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Tillbehör**Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	KISC M3X6 SAKS1	Utförande
Art.nr.	0346200000	Klämbygel, Montageskruv, Stål
GTIN (EAN)	4008190175658	
Förp.	100 ST	