

**G 25/6.30A/F GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
Art.nr.	<a href="#">019290000</a>
Typ	G 25/6.30A/F GN
GTIN (EAN)	4008 19013546 1
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0.1968 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	1.23 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Märkdata

Märkspänning	250 V	Märkström	6.3 A
--------------	-------	-----------	-------

## Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

## Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		