

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 21.8 mm |
| Art.nr. | 0194400000 |
| Typ | QL 3 SAK6N |
| GTIN (EAN) | 4008190063351 |
| Förp. | 50 items |

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 1 mm | Byggdjup (tum) | 0.0394 inch |
| Höjd | 6 mm | Bygghöjd (tum) | 0.2362 inch |
| Bredd | 21.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.8583 inch |
| Nettovikt | 0.81 g | | |

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 3 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

Märkdata

Märkström 41 A

Materialdata

| | | | |
|------------------------|--------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar | Färgkod | grå |
|------------------------|--------|---------|-----|

Mått

Delning i mm (P) 7.90 mm

Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingskena

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

QL 3 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VH 12/4.9/3.3 | Utförande |
| Art.nr. | 0249000000 | Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4.9 mm, Höjd: 4.9 mm, Djup: 12 mm, Antal poler: 1, Koppar |
| GTIN (EAN) | 4008190129507 | |
| Förp. | 100 ST | |

Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | KISC M3X20.5/10 EK4 | Utförande |
| Art.nr. | 0303000000 | Klämbygel, Montageskruv, Stål |
| GTIN (EAN) | 4008190163686 | |
| Förp. | 100 ST | |

Kap- och utstansningsverktyg till överkopplingar



- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | WAW 2 | Utförande |
| Art.nr. | 9004510000 | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190111182 | |
| Förp. | 1 ST | |