


VL 2 SAK6N/SAKT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Nej, Bredd: 7 mm
Art.nr.	0194700000
Typ	VL 2 SAK6N/SAKT
GTIN (EAN)	4008190148027
Förp.	50 items

VL 2 SAK6N/SAKT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	14 mm	Bygghöjd (tum)	0.5512 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	0.76 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	2	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	32 A
--------------	-------	-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Cu Zn	Färgkod	grå
------------------------	-------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		