


QL 4 SAKD2.5N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.00, Isolerad: Nej, Bredd: 19.7 mm
Art.nr.	0216000000
Typ	QL 4 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190118433
Förp.	50 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-06-30T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	19.7 mm	Byggbredd (tum)	0.7756 inch
Nettovikt	1.16 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Allmänt

Antal poler 4 Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkspänning 400 V Märkström 24 A

Materialdata

Grundläggande material Cu Zn Färgkod grå

Mått

Delning i mm (P) 5.00 mm

Systemparametrar

Utförande Överkoppling

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Tillbehör**Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	KISC M2.5X4.5 WTR2.5	Utförande
Art.nr.	106270000	Infästningsskruv (plint), 2.50 mm, Stål, Djup: 3.8 mm, Bredd: 4.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190078454	Höjd: 4.5 mm
Förp.	100 ST	