

**ZS 2.3/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 4 mm <sup>2</sup> , Antal anslutningar: 1, Antal poler: 4, Bredd: 6.5 mm
Art.nr.	<a href="#">0249600000</a>
Typ	ZS 2.3/4
GTIN (EAN)	4008 190022785
Förp.	20 items

## ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	38.1 mm	Byggdjup (tum)	1.5 inch
Höjd	6.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.2559 inch
Bredd	6.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2559 inch
Nettovikt	2.74 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

## Allmänt

Antal poler	4	Monteringsanvisning	Direktmontage
Temperaturområde för användning max. 100 °C			

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Stickanslutning	Antal anslutningar	1
----------------	-----------------	--------------------	---

## Märkdata

Märkarea	4 mm <sup>2</sup>
----------	-------------------

## Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Systemparametrar

Utförande	Skarvstickpropp
-----------	-----------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
Monteringstyp	instucken		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		