
Datablad

QL 3 SAKG40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling, Överkoppling, Antal poler: 3
Art.nr.	0263500000
Typ	QL 3 SAKG40
GTIN (EAN)	4008190040628
Förp.	5 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-15T00:00:00+02:00

Datablad

QL 3 SAKG40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0.1968 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	105 mm	Byggbredd (tum)	4.1338 inch
Nettovikt	87.47 g		

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Allmänt

Antal poler	3

Märkdata

Märkström	232 A

Materialdata

Grundläggande material	Cu Zn	Färgkod	grå

Mått

Delning i mm (P)	40.00 mm

Systemparametrar

Utförande	Överkoppling

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	skruvad		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		