

BFSC M2.5X14 SAKD2.5N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------------|---|
| Utförande | Infästningsskruv (plint), 2.50 mm, Djup: 3.8 mm, Bredd: 4.5 mm, Höjd: 14 mm |
| Art.nr. | 0266800000 |
| Typ | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N |
| GTIN (EAN) | 4008 190084899 |
| Förp. | 100 items |
| Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Tillgänglig till | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

BFSC M2.5X14 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 3.8 mm | Byggdjup (tum) | 0.1496 inch |
| Höjd | 14 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5512 inch |
| Bredd | 4.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.1772 inch |
| Diameter | 3.8 mm | Nettovikt | 0.49 g |

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 1 Monteringsanvisning Direktmontage

Materialdata

Färgkod beige

Mått

Diameter 3.8 mm Gängmått metriskt, ytter 2.50 mm
Delning i mm (P) 5.10 mm

Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingskena

Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90