

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Samlingskena (plint), röd, Höjd: 30 mm, Djup: 3 mm, Polyamid 66
Art.nr.	0277800000
Typ	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
Förp.	50 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-12-31T00:00:00+01:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Diameter	3 mm	Nettovikt	0.23 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Temperaturområde för användning max. 100 °C	Yta	elektropolerad
---	-----	----------------

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Yta	elektropolerad
Färgkod	röd	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2

Mått

Diameter	3 mm
----------	------

Systemparametrar

Utförande	Skrivar
-----------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		