


## Produktillustration



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Samlingskena (plint), natur, Höjd: 15 mm, Djup: 2 mm, Koppar
Art.nr.	<a href="#">028020000</a>
Typ	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Förp.	10 M

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	1000 mm	Byggbredd (tum)	39.37 inch
Nettovikt	198.26 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Ledararea max. (IECEX)	2.5 mm <sup>2</sup>
------------------------	------------------	------------------------	---------------------

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	obehandlad
---------------------	---------------	-----	------------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

## Märkdata

Märkström	24 A
-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar	Yta	obehandlad
Färgkod	natur		

## Mått

Utskjutande mått TS 35	39 mm
------------------------	-------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92

**Tekniska data**

---

ECLASS 15.0

27-14-11-92

---

## NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Montagehållare




Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0296700000</a>	Infästningsskruv (plint), 5,00 mm, Stål, Djup: 8.5 mm, Bredd: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Höjd: 8.5 mm
Förp.	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0280100000</a>	Fästelement (Plint), Silver, Höjd: 12.5 mm, Bredd: 10 mm, Stål, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämde in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

## Allmänna beställningsdata

Typ	SH 1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0299860000</a>	Stöd för samlingsskena, beige, 100 °C, Bredd: 26 mm, V-2, Polyamid
GTIN (EAN)	4008190135133	66, skruvad
Förp.	20 ST	