

ESCH 1 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 12 mm, Djup: 2 mm, Stål
Art.nr.	0280300000
Typ	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
Förp.	10 M

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0.4724 inch
Bredd	1000 mm	Byggbredd (tum)	39.37 inch
Nettovikt	133.76 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	förzinkad
---------------------	---------------	-----	-----------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Märkdata

Märkström	24 A
-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Yta	förzinkad
Färgkod	Silver		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Montagehållare




Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Utförande
Art.nr.	0296700000	Infästningsskruv (plint), 5,00 mm, Stål, Djup: 8.5 mm, Bredd: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Höjd: 8.5 mm
Förp.	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Utförande
Art.nr.	0280100000	Fästelement (Plint), Silver, Höjd: 12.5 mm, Bredd: 10 mm, Stål, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
Förp.	100 ST	

Tillbehör



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämde in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	SH 1	Utförande
Art.nr.	0299860000	Stöd för samlingsskena, beige, 100 °C, Bredd: 26 mm, V-2, Polyamid
GTIN (EAN)	4008190135133	66, skruvad
Förp.	20 ST	