

**Produktillustration**

Avbildning liknande

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Hylsa (plint), Insticksdjup: 15 mm, Djup: 23 mm
Art.nr.	<a href="#">0286500000</a>
Typ	STB 18/RSF1
GTIN (EAN)	4008 1905 1559 1
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0.9055 inch
Nettovikt	2.46 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Materialdata

Färgkod	beige
---------	-------

## Mått

Insticksdjup	15 mm
--------------	-------

## Systemparametrar

Utförande	till montageskenor
-----------	--------------------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		