

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 9, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	0294760000
Typ	VP 9-K54
GTIN (EAN)	4008190105884
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	4.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1772 inch
Längd	9.5 mm	Bygglängd (tum)	0.374 inch
Diameter	15.2 mm	Väggjocklek, min.	0.5 mm
Väggjocklek, max.	4 mm	Nettovikt	0.97 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	19.00 mm	Skyddsklass med GWDR	IP65
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP54	Kabelförskrivning	PG
Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Tätningring diameter	15.20 mm
Gänga (yttre)	PG 9	Gängningslängd	5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Ritningar

