

VP 16-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VPMS (blindpropp i mässing), Låspropp, stängd, PG 16, 6 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	0295000000
Typ	VP 16-MS65
GTIN (EAN)	4008190001032
Förp.	100 items
Leveransstatus	Avanmald
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VP 16-K54

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0.3543 inch
Längd	9 mm	Bygglängd (tum)	0.3543 inch
Diameter	26 mm	Väggdjocklek, min.	0.5 mm
Väggdjocklek, max.	5 mm	Nettovikt	10.55 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Allmänna uppgifter

Huvuddiameter	26.00 mm	O-Ring	NBR
Silikon	Nej	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Skyddsklass	IP68 - 5 bar (30 min.)	Kabelförskruvning	PG
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätning	22.50 mm
Tätning	NBR	Gänga (yttre)	PG 16
Gängningslängd	6 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

