

**BFSC M5X8 SCHLITZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Infästningsskruv (plint), 5.00 mm, Stål, Djup: 8.5 mm, Bredd: 8.5 mm, Höjd: 8.5 mm
Art.nr.	<a href="#">029670000</a>
Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ
GTIN (EAN)	4008190881764
Förp.	100 items

## BFSC M5X8 SCHLITZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	8.5 mm	Byggdjup (tum)	0.3346 inch
Höjd	8.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.3346 inch
Bredd	8.5 mm	Byggbredd (tum)	0.3346 inch
Diameter	8.5 mm	Nettovikt	2.11 g

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Åtdragningsmoment, max. 3 Nm Åtdragningsmoment, min. 2 Nm

## Materialdata

Grundläggande material Stål Färgkod silvergrå

## Mått

Diameter 8.5 mm Gängmått metriskt, ytter 5.00 mm

## Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingskena

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad Monteringsanvisning Direktmontage  
explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		