



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4 mm, Höjd: 4 mm, Djup: 5 mm, Antal poler: 1, Koppar |
| Art.nr. | 0296800000 |
| Typ | VH 4.9/4/2.8 |
| GTIN (EAN) | 4008 190008000 |
| Förp. | 100 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|----------|------|-----------------|-------------|
| Djup | 5 mm | Byggdjup (tum) | 0.1968 inch |
| Höjd | 4 mm | Bygghöjd (tum) | 0.1575 inch |
| Bredd | 4 mm | Byggbredd (tum) | 0.1575 inch |
| Diameter | 4 mm | Nettovikt | 0.23 g |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 1 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|------------------------|--------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar | Färgkod | grå |
|------------------------|--------|---------|-----|

Mått

| | |
|----------|------|
| Diameter | 4 mm |
|----------|------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingskena |
|-----------|------------------------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |