



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

#### Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4 mm, Höjd: 4 mm, Djup: 5 mm, Antal poler: 1, Koppar |
| Art.nr.    | <a href="#">0296800000</a>   |
| Typ        | VH 4.9/4/2.8   |
| GTIN (EAN) | 4008 190008000   |
| Förp.      | 100 items  |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|          |      |                 |             |
|----------|------|-----------------|-------------|
| Djup     | 5 mm | Byggdjup (tum)  | 0.1968 inch |
| Höjd     | 4 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.1575 inch |
| Bredd    | 4 mm | Byggbredd (tum) | 0.1575 inch |
| Diameter | 4 mm | Nettovikt       | 0.23 g      |

## Temperaturer

|                 |                |                      |               |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                     |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 1 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

## Materialdata

|                        |        |         |     |
|------------------------|--------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar | Färgkod | grå |
|------------------------|--------|---------|-----|

## Mått

|          |      |
|----------|------|
| Diameter | 4 mm |
|----------|------|

## Systemparametrar

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingskena |
|-----------|------------------------------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     |                     |               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |