

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stöd för samlingskena, beige, 100 °C, Bredd: 26 mm, V-2, Polyamid 66, skruvad
Art.nr.	0299860000
Typ	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	24 mm	Byggdjup (tum)	0.9449 inch
Höjd	24.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.9646 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1.0236 inch
Nettovikt	2 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Yta	alla andra

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	övriga
----------------	--------

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Yta	alla andra
Färgkod	beige	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	skruvad
---------------------	---------------	---------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		