


H25,0/36 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, brun
Art.nr.	0317100000
Typ	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
Förp.	50 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	1.2 g
-----------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg brun	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	7.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	22 mm
Kragdiameter (D2)	11.2 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm
L1 i mm	36.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 3
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Avisoleringslängd	24 mm
Ledardiameter	25 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

