


**H25,0/36 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|             |  |
|-------------|--|
| Utförande   | Ändhylsa, Standard, 24 mm, 22 mm, brun |
| Art.nr.     | <a href="#">0317100000</a>             |
| Typ         | H25,0/36 BR                            |
| GTIN (EAN)  | 4008190049751                          |
| Förp.       | 50 items                               |
| Förpackning | lös                                    |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744                      |

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 1.2 g |
|-----------|-------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |  |           |          |
|--------------------|--|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage -<br>färg brun | Utförande | Standard |
|--------------------|--|-----------|----------|

## Ändhylsor

|                            |                    |                          |             |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 7.3 mm             | Kontaktytans längd (L2)  | 22 mm       |
| Kragdiameter (D2)          | 11.2 mm            | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.4 mm      |
| L1 i mm                    | 36.00 mm           | Ledardiameter, AWG, max  | AWG 3       |
| Metallkapseltjocklek (S1)  | 0.2 mm             | Avisoleringslängd        | 24 mm       |
| Ledardiameter              | 25 mm <sup>2</sup> | färgkod                  | Weidmueller |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Ritning**

