


**H35,0/39 BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 28 mm, 25 mm, beige
Art.nr.	<a href="#">0317300000</a>
Typ	H35,0/39 BE
GTIN (EAN)	4008190151294
Förp.	50 items
Förpackning	lös

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Mått och vikter

Nettovikt	1.75 g
-----------	--------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg beige	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

### Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	8.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	25 mm
Kragdiameter (D2)	12.7 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm
L1 i mm	39.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 2
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Avisoleringslängd	28 mm
Ledardiameter	35 mm <sup>2</sup>	färgkod	Weidmueller

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

